

Carburante liquido con stoppino code: 193716

Brucia senza fuliggine o odori.

Questo combustibile è realizzato in pura glicole dietilenico (DEG), che è utilizzato anche come antigelo nei radiatori.

Utilizzando uno stoppino il DEG può essere vaporizzato e bruciato nonostante il suo punto di fiamma relativamente elevata di 143 °C. Hendi vende questo combustibile in, lattine di metallo non ricaricabili chiuse da 145 o 200 grammi.

Il tempo di combustione di una lattina è inversamente proporzionale all'intensità della sua fiamma, che può essere regolata variando l'altezza esposta dello stoppino.

Usa: posizionare direttamente sotto uno scaldavivande o altro apparecchio di riscaldamento adatto per l'uso con fiamme libere da combustibile liquido.

Tempo di combustione: ± 4 ore per le lattine da 145 grammi, ± 6 ore per quelle da 198 e 200 grammi.

Potenza termica: circa il 50% del gel combustibile a base di etanolo.

Vantaggi rispetto al gel combustibile:

- Più sicuro da usare. Nessun riempimento pericoloso. La fiamma è più visibile e prevedibile.
- Le latte rimangono abbastanza fresche da toccarle in sicurezza. Può essere utilizzato senza supporto.
- Più sicuro in caso di incidenti. Ogni versamento sarà minimo e difficilmente infiammabile.

- Correttamente richiudibile e riutilizzabile.
- Facile da spegnere soffiando o posizionando il tappo.
- Costo di combustione ora paragonabile a gel a base di etanolo.
- Fiamma meno intensa. Riduce la possibilità le vasche d'acqua degli chafing dish rimangono asciutte.

ATTENZIONE:

La dietilene glicole è un irritante pericoloso.

Lavarsi sempre le mani dopo il contatto della pelle con il liquido: preferibilmente indossare guanti di lattice per regolare l'altezza dello stoppino.

Una scheda di sicurezza (SDS) è disponibile sul sito Hendi, si consiglia di stampare una copia e tenerla vicino. Combustibile liquido HENDI con stoppino 100% glicole dietilenico.

Brucia completamente.

Senza odore e senza fuliggine.

Lo stoppino speciale assicura il giusto rapporto temperatura-tempo.

Il contenitore non si surriscalda.

Temperatura e fiamma costanti per tutto il processo.

Box da 4x6 latte.

Dato il particolare tappo è possibile utilizzare la stessa latta diverse volte, stoccarla e trasportarla in sicurezza.



Codice	Itemname	packed per	g	order unit (W)
193716	Durata ± 6 ore	6	0.2	4